

Опора комплект KSM-10

Номер на част: 175835

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	10
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...200 градус
Ъгъл на завъртане	200 градус
Монтажно положение	произволно
Фино регулиране	-5 градус
Конструктивна структура	Упорен лост
Разпознаване на позиция	без
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	100 g
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Материал на упорите	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на тялото	Алуминий анодиран