

Комплект за разпределител CPV10-BS-5/3G-M7

Номер на част: 176055

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/3 затворен
Пневматична работна връзка	M7
Работно налягане	2.5 бар...10 бар
Номинален диаметър	4 mm
Монтажно положение	произволно
Налягане на разрушаване	30 бар
Време за превключване изкл.	30 msec
Време за превключване вкл.	20 msec
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Устойчивост на удари	30 g/11 ms съгласно EN 60068-2-27
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	23 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 2	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане