

Въртящ фланец SUA-50-R3

Номер на част: 176888

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50
Монтажно положение	произволно
Варианти	Висока антикорозионна защита
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	283 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав със защитно покритие
Материал болт	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на втулката	Ресорна стомана
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на предпазителя	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на вала	високолегирана стомана, неръждаема