

Разклонител за Multi-pin кабел MPV-E/A08-M8

Номер на част: 177669

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор с монтажна шина по избор:
Тегло на продукта	100 g
Технология на електрическо присъединяване входове/изходи	M8 3-полюсна
Диапазон на работното напрежение DC	10 V...30 V
Допустим ток на всяко място на свързване	1 A
Допустим ток	4 A
Клас защита	IP65 в монтирано състояние съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с PA6
Материал на куплунга	Месинг