

Щекер с кабел КМЕВ-2-24-M12-0,5-LED

Номер на част: 177677

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажно положение	произволно
Електрическо присъединяване	5-полюсно Куплунг ъглов Форма C съгласно DIN EN 175301-803
Номинално работно напрежение DC	24 V
Свързване на защитния проводник	налична
Дължина на кабела	0.5 m
Диаметър на кабела	4.6 mm
Структура на кабела	3 x 0,5 mm ²
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PU)
Цвят на кабелната обвивка	черен
Материал на тялото	POLYAMID POM
Цвят на тялото	прозрачен
Материал щекерни контакти	Бронз