

L-съединител за шлаух CQL-22

Номер на част: 177694

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	19.2 mm
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...7 бар
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Тегло на продукта	46 g
Пневматична връзка 1	за тръба/шлаух с външен Ø 22 mm
Пневматична връзка 2	за тръба/шлаух с външен Ø 22 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POM
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема