

## T-съединител CQT-18-15

Номер на част: 177699

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                           | 12 mm                                                                    |
| Монтажно положение                           | произволно                                                               |
| Размер на опаковката                         | 1                                                                        |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                        |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 бар...7 бар                                                        |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.95 бар...15 бар                                                       |
| Работен флуид                                | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364 зона III                                                       |
| Температура на околната среда                | -25 °C...70 °C                                                           |
| Тегло на продукта                            | 42 g                                                                     |
| Брой изводи                                  | 2                                                                        |
| Брой на хранящите проводници                 | 1                                                                        |
| Пневматична връзка 1                         | за тръба/шлаух с външен Ø 18 mm                                          |
| Пневматична връзка 2                         | за тръба/шлаух с външен Ø 15 mm                                          |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                           | POM                                                                      |
| Материал на освобождаващия пръстен           | POM                                                                      |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                       |