

Втулка
CQH-18-QS-16
Номер на част: 177722

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	11 mm
Монтажно положение	произволно
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...7 бар
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Тегло на продукта	8 g
Пневматична връзка 1	Втулка CQ-18
Пневматична връзка 2	Втулка QS-16
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POM