

Тръба
PQ-AL-22X1X3000
Номер на част: 177735

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	22 mm
Вътрешен Ø	20 mm
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...15 бар
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-25 °C...75 °C
Температура на околната среда	-30 °C...75 °C
Тегло на продукта по дължина	0.178 kg/m
Цвят	сребрист
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	Алуминиева ковка сплав