

Шлаух PUN-3X0,5-GE

Номер на част: 178416

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	3 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	12 mm
Вътрешен Ø	2.1 mm
Мин. радиус на огъване	9 mm
Указание за използване	TPE-U на основата на естер Шлаухът може да се полага в контакт с кабели, само ако обвивката им не съдържа естер на фосфорната киселина. В противен случай шлаухът може да се повреди.
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 бар...7 бар -13.775 psi...101.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Противопожарно изпитване на материала	UL94 HB
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта по дължина	0.0044 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 3 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 2 mm
Цвят	жълт
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)