


Датчик SMPO-8E

Номер на част: 178563

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	за Т-жлеб
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Принцип на измерване	магнитен
Работно налягане	2 бар...8 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Температура на околната среда	-15 °C...60 °C
Възпроизводимост на стойността на превключване	+/- 0,2 mm
Време за включване	22 msec
Време на изключване	52 msec
Начин на закрепване	с отвор с принадлежности може да се постави отгоре в жлеб
Функция на разпределител	3/2
Пневматична връзка	M5
Тегло на продукта	11 g
Материал на тялото	Алуминий POLYAMID анодиран високолегирана стомана, неръждаема
Индикатор за състояние на превключване	оптична
Клас защита	IP65
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L