

Манометър MA-23-6-R1/8

Номер на част: 183896

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 бар...6 бар 1 psi...87 psi
Номинален размер на манометъра	23
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...0.6 МПа 0 бар...6 бар 0 psi...87 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.6
Точност на измерване клас	4
Клас защита	IP44
Температура на флуида	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	R1/8
материали в контакт с флуида	Месинг
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	Месинг
Материал контролен прозорец	PC
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	27 g
Скала	Двойна скала bar (външно) psi (вътрешно)