


Разпределител за монтаж на панел SV/O-3-PK-3X2

Номер на част: 184135

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	70 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	0 бар...8 бар
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	2.5 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	34 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 2	PK-3
Материал на уплътненията	NBR