

Въздушен пистолет с ниска консумация LSP-1/4-C

Номер на част: 184318

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция отработен въздух	Дозиране при процеса на издухване
Работно налягане	0 бар...10 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	120 l/min
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Ниво на звуково налягане	90 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	125 g
Пневматична връзка	Вътрешна резба G1/4
Материал на тялото	Подсилен с PA6