


Разделителна плоча CPV18-DZPR

Номер на част: 184543

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работно налягане	-0.9 бар...16 бар
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	25 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS