



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с холендрова гайка
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	25 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг, прав Клема с винт
Диапазон на работното напрежение AC	250 V
Допустим ток	16 A
Кабелна връзка	Pg9
Допустим диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Сечение на връзката	1.5 mm ²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	PBT
Материал щекерни контакти	Медна сплав Месинг