

Вилка
CRSG-M27X2
Номер на част: 185361

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M27x2
Монтажно положение	произволно
Въз основа на стандарт	ISO 8140
Резбово съединение	Вътрешна резба M27x2
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	2022.1 g
Материал на вилката	високолегирана стомана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал болт	високолегирана стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана
Материал на предпазителя	високолегирана стомана