



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Морска класификация	вж. сертификата
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител със самонарязащ винт
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	11 g
Електрическо присъединяване	Куплунг
Диапазон на работното напрежение DC	3 V...36 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим ток	1 A
Номинално сечение на проводника	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Клас защита	IP50
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	2
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID