


# Пневмоподготвяща единица LFR-1/4-D-MINI-KE-A

Номер на част: 185758

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                      | Mini                                                                    |
| Серия                                                       | D                                                                       |
| Фиксатор на задействането                                   | Въртящ бутон със заключване                                             |
| Монтажно положение                                          | вертикално +/- 5°                                                       |
| Финост на филтрация                                         | 40 µm                                                                   |
| Кондензотделител                                            | напълно автоматичен                                                     |
| Конструктивна структура                                     | Разклонителен модул<br>Реле за налягане<br>Филтър-регулатор с манометър |
| Макс. количество кондензат                                  | 22 cm <sup>3</sup>                                                      |
| Защита на обвивката                                         | Предпазна метална чаша                                                  |
| Индикатор за налягане                                       | с манометър                                                             |
| Работно налягане                                            | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 бар...12 бар<br>29 psi...174 psi                 |
| Диапазон на регулиране на налягането                        | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 бар...12 бар<br>7.25 psi...174 psi            |
| Макс. хистерезис на налягането                              | 0.015 MPa<br>0.15 бар<br>2.175 psi                                      |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1140 l/min                                                              |
| Работен флуид                                               | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Инертни газове       |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 2 - умерена опасност от корозия                                         |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Клас за чистота на въздуха на изхода                        | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Инертни газове      |
| Температура на флуида                                       | -10 °C...60 °C                                                          |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                          |
| Тегло на продукта                                           | 1000 g                                                                  |
| Начин на закрепване                                         | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор:                    |
| Пневматична връзка 1                                        | G1/4                                                                    |

| Характеристика       | Стойност                     |
|----------------------|------------------------------|
| Пневматична връзка 2 | G1/4                         |
| Материал на тялото   | Цинкова отливка под налягане |
| Материал чаша        | РС                           |