



Вакуум-генератор CPV10-M1H-V70-M7

Номер на част: 185862

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	0.7 mm
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям вакуум
Работно налягане	3 бар...8 бар
Макс. вакуум	85 %
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	25 g
Електрическо присъединяване	Щекер
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча
Връзка за вакуум	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане