

Колекторна плоча CPE14-PRSGO-2

Номер на част: 187829

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	2
Налягане на разрушаване	3 МПа 30 бар 435 psi
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	950 g
Начин на закрепване на присъединителна плоча	с отвор с монтажна шина
Пневматична връзка 1	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID