

Кабел с куплунг ASI-SD-PG-M12

Номер на част: 18789

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с холендрова гайка
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	27.6 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг, прав Клема с винт
Диапазон на работното напрежение AC	125 V
Допустим ток	3 A
Кабелна връзка	Pg9
Сечение на връзката	0.75 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	никелово покритие
Материал щекерни контакти	Бронз