

Кабелен разклонител ASI-KVT-FK-S

Номер на част: 18797

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	7.2 g
Диапазон на работното напрежение DC	75 V
Диапазон на работното напрежение AC	60 V
Допустим ток	3 A
Сечение на връзката	1.5 mm ²
Клас защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-30 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	POLYAMID
Материал щекерни контакти	Бронз