

Държач за вакуумен смукател ESH-NA-3-PK

Номер на част: 189198

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	2.5 mm
Обем	0.274 cm ³
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Връзка за вакуум горе
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 3
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	10 g
Начин на закрепване	с контра-гайка
Закрепване смукателна чаша с държач	M4
Връзка за вакуум	PK-4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR Стомана
Материал на държача	Алуминий Месинг, никелиран РОМ Подобрена стомана високолегирана стомана