

# Държач за вакуумен смукател ESH-HB-2-QS

Номер на част: 189205

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                        | Стойност                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                    | 2 mm                                                                                |
| Обем                                  | 0.418 cm <sup>3</sup>                                                               |
| Монтажно положение                    | произволно                                                                          |
| Конструктивна структура               | Връзка за вакуум отстрани                                                           |
| Присвояване държач за смукателна чаша | Размер 2                                                                            |
| Работен флуид                         | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]                                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK    | 1 - ниска опасност от корозия                                                       |
| Сертификат за LABS                    | VDMA24364-A1-L                                                                      |
| Температура на околната среда         | 0 °C...60 °C                                                                        |
| Тегло на продукта                     | 13 g                                                                                |
| Начин на закрепване                   | с вътрешна резба                                                                    |
| Закрепване смукателна чаша с държач   | Диаметър 4 mm                                                                       |
| Връзка за вакуум                      | QS-6                                                                                |
| Указание за материала                 | Съответствие с RoHS                                                                 |
| Материал на уплътненията              | NBR<br>Стомана                                                                      |
| Материал на държача                   | Алуминий<br>Месинг, никелиран<br>РОМ<br>Подобрена стомана<br>високолегирана стомана |