

Държач за вакуумен смукател ESH-HB-5-G

Номер на част: 189211

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	8.5 mm
Обем	1.921 cm ³
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Връзка за вакуум отстриани
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 5
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	91 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Закрепване смукателна чаша с държач	M10
Връзка за вакуум	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминий Месинг, никелиран РОМ Подобрена стомана високолегирана стомана