

Държач за вакуумен смукател ESH-HB-6-G

Номер на част: 189212

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	10 mm
Обем	7.25 cm ³
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Връзка за вакуум отстриани
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 6
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	271 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Закрепване смукателна чаша с държач	M20x2
Връзка за вакуум	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Алуминий Месинг, никелиран РОМ Подобрена стомана високолегирана стомана