

# Вентилен остров VIFB-04-D-1-B

Специф. Номер: 18923

FESTO

с Feldbus-връзка, размер 1.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Примерно представяне

## Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Стандартен номинален дебит	1,200 ... 2,600 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Електрическа връзка	Fieldbus вграден контролер
Макс. брой места за вентили	16
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	04
Конструкция	Плунжерен
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	модулен и разширяем
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
Подходящ за вакуум	Да
Номинално работно напрежение, AC	110 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на средата	-10 ... 60 °C