

Държач за вакуумен смукател ESH-HE-3-G1/8

Номер на част: 189255

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	3 mm
Обем	0.106 cm ³
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Връзка за вакуум горе
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 3
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	11 g
Начин на закрепване	с външна резба чрез връзка за вакуум
Закрепване смукателна чаша с държач	M4
Връзка за вакуум	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	Алуминиева ковка сплав NBR POM Стомана
Материал на държача	Подобрена стомана