

Вакуумен засмуквател ESS-150-SU

Номер на част: 189327

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Мин. радиус на заготовката	480 mm
Номинален диаметър	10 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	150 mm
Обем на смукателната чаша с държач	173.826 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 6
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	900 Б
Напречна сила при номинално работно налягане	1000 Б
Тегло на продукта	719 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	M20x2
Цвят	син
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	NBR Стомана, с никелово покритие Стомана, поцинкована и хромирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	PUR