

# Вакуумен засмуквател ESS-150-SS

Номер на част: 189328

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                   | Стойност                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Мин. радиус на заготовката                       | 480 mm                                                                  |
| Номинален диаметър                               | 10 mm                                                                   |
| Диаметър на смукателната чаша с държач           | 150 mm                                                                  |
| Обем на смукателната чаша с държач               | 173.826 cm <sup>3</sup>                                                 |
| Присъединителна позиция                          | горно                                                                   |
| Монтажно положение                               | произволно                                                              |
| Присвояване държач за смукателна чаша            | Размер 6                                                                |
| Форма на смукателната чаша с държач              | Кръгъл, плосък                                                          |
| Работно налягане                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi             |
| Номинално работно налягане                       | -70 kPa<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                                       |
| Работен флуид                                    | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK               | 1 - ниска опасност от корозия                                           |
| Сертификат за LABS                               | VDMA24364 зона III                                                      |
| Годност за хранителни продукти                   | вж. Разширена информация за материала                                   |
| Температура на околната среда                    | -30 °C...180 °C                                                         |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 900 Б                                                                   |
| Напречна сила при номинално работно налягане     | 400 Б                                                                   |
| Тегло на продукта                                | 719 g                                                                   |
| Начин на закрепване                              | чрез връзка за вакуум                                                   |
| Връзка за вакуум                                 | M20x2                                                                   |
| Цвят                                             | прозрачен                                                               |
| Твърдост по Шор                                  | 50 +/- 5                                                                |
| Материал резбова шийка                           | NBR<br>Стомана, с никелово покритие<br>Стомана, поцинкована и хромирана |
| Указание за материала                            | Съответствие с RoHS                                                     |
| Материал на смукателната чаша с държач           | VMQ (силикон)                                                           |