

# Вакуумен засмуквател ESS-15-ES

Номер на част: 189336

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                   | Стойност                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мин. радиус на заготовката                       | 20 mm                                                       |
| Номинален диаметър                               | 2 mm                                                        |
| Диаметър на смукателната чаша с държач           | 15 mm                                                       |
| Обем на смукателната чаша с държач               | 0.35 cm <sup>3</sup>                                        |
| Присъединителна позиция                          | горно                                                       |
| Монтажно положение                               | произволно                                                  |
| Присвояване държач за смукателна чаша            | Размер 3                                                    |
| Форма на смукателната чаша с държач              | кръгъл екстра дълбок                                        |
| Работно налягане                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номинално работно налягане                       | -70 kPa<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Работен флуид                                    | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK               | 1 - ниска опасност от корозия                               |
| Сертификат за LABS                               | VDMA24364 зона III                                          |
| Годност за хранителни продукти                   | вж. Разширена информация за материала                       |
| Температура на околната среда                    | -30 °C...180 °C                                             |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 9.8 Б                                                       |
| Напречна сила при номинално работно налягане     | 10 Б                                                        |
| Тегло на продукта                                | 1.9 g                                                       |
| Начин на закрепване                              | чрез връзка за вакуум                                       |
| Връзка за вакуум                                 | M4                                                          |
| Цвят                                             | прозрачен                                                   |
| Твърдост по Шор                                  | 50 +/- 5                                                    |
| Материал резбова шийка                           | Месинг, никелиран                                           |
| Указание за материала                            | Съответствие с RoHS                                         |
| Материал на смукателната чаша с държач           | VMQ (силикон)                                               |