

Вакуумен засмуквател ESS-40-EN

Номер на част: 189346

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Мин. радиус на заготовката	80 mm
Номинален диаметър	3 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	40 mm
Обем на смукателната чаша с държач	4.04 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 4
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл екстра дълбок
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	67.6 Б
Напречна сила при номинално работно налягане	53 Б
Тегло на продукта	16.9 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	M6
Цвят	черен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав, с никелово покритие Месинг, никелиран Стомана, поцинкована и хромирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR