


# Вакуумен засмуквател ESS-80-BN

Номер на част: 189394

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                   | Стойност                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Компенсатор на височина смукателна чаша с държач | 10 mm                                                                |
| Мин. радиус на заготовката                       | 430 mm                                                               |
| Номинален диаметър                               | 6 mm                                                                 |
| Диаметър на смукателната чаша с държач           | 80 mm                                                                |
| Обем на смукателната чаша с държач               | 63.9 cm <sup>3</sup>                                                 |
| Присъединителна позиция                          | горно                                                                |
| Монтажно положение                               | произволно                                                           |
| Присвояване държач за смукателна чаша            | Размер 5                                                             |
| Форма на смукателната чаша с държач              | кръгъл силфон 1,5                                                    |
| Работно налягане                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi          |
| Номинално работно налягане                       | -70 kPa<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                                    |
| Работен флуид                                    | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK               | 1 - ниска опасност от корозия                                        |
| Сертификат за LABS                               | VDMA24364-A1-L                                                       |
| Годност за хранителни продукти                   | вж. Разширена информация за материала                                |
| Температура на околната среда                    | -10 °C...70 °C                                                       |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 213.6 Б                                                              |
| Напънна сила при номинално работно налягане      | 199.5 Б                                                              |
| Тегло на продукта                                | 139 g                                                                |
| Начин на закрепване                              | чрез връзка за вакуум                                                |
| Връзка за вакуум                                 | M10                                                                  |
| Цвят                                             | черен                                                                |
| Твърдост по Шор                                  | 50 +/- 5                                                             |
| Материал резбова шийка                           | РМ<br>Стомана, с никелово покритие<br>Стомана, цинкувана и хромирана |
| Указание за материала                            | Съответствие с RoHS                                                  |

| Характеристика                         | Стойност |
|----------------------------------------|----------|
| Материал на смукателната чаша с държач | NBR      |