

Плосък кабел KASI-1,5-Y-100

Номер на част: 18940

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	71 g
Диапазон на работното напрежение DC	75 V
Диапазон на работното напрежение AC	60 V
Допустим ток	3 A
Дължина на кабела	100 m
Клас защита	IP65 за затворени краища на жила
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на кабелната обвивка	Смес от гума
Цвят на кабелната обвивка	жълт