

# Вакуумен засмуквател ESS-10X30-ON

Номер на част: 189414

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                    | Стойност                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                                                | 2.5 mm                                                      |
| Размер на смукателна чаша с държач                                | 10x30 mm                                                    |
| Обем на смукателната чаша с държач                                | 0.35 cm <sup>3</sup>                                        |
| Присъединителна позиция                                           | горно                                                       |
| Монтажно положение                                                | произволно                                                  |
| Присвояване държач за смукателна чаша                             | Размер 4                                                    |
| Форма на смукателната чаша с държач                               | овална плоска                                               |
| Работно налягане                                                  | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номинално работно налягане                                        | -70 kPa<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Работен флуид                                                     | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                                | 1 - ниска опасност от корозия                               |
| Сертификат за LABS                                                | VDMA24364-A1-L                                              |
| Годност за хранителни продукти                                    | вж. Разширена информация за материала                       |
| Температура на околната среда                                     | -10 °C...70 °C                                              |
| Сила на задържане при номинално работно налягане                  | 15.2 Б                                                      |
| Напечна сила хоризонтално при номинално работно налягане          | 23 Б                                                        |
| Напечна сила, действаща вертикално при номинално работно налягане | 16 Б                                                        |
| Тегло на продукта                                                 | 2.9 g                                                       |
| Начин на закрепване                                               | чрез връзка за вакуум                                       |
| Връзка за вакуум                                                  | M6                                                          |
| Цвят                                                              | черен                                                       |
| Твърдост по Шор                                                   | 50 +/- 5                                                    |
| Указание за материала                                             | Съответствие с RoHS                                         |
| Материал на смукателната чаша с държач                            | NBR                                                         |