


## Захранващ модул VABF-C8-12-P3A5-QX

Номер на част: 1894888

**FESTO**



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                     |
|------------------------------------|------------------------------|
| Работно налягане                   | 8 бар                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 0 - няма опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Температура на флуида              | -5 °C...60 °C                |
| Температура на околната среда      | -5 °C...60 °C                |
| Тегло на продукта                  | 13.8 g                       |
| Пневматична връзка 1               | подготвена за патрон         |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS          |
| Материал на тялото                 | Подсилен с POLYAMID          |