

Многоканален разклонител QSLV3-3/8-3/8-U

Номер на част: 190785

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	5.3 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Покритие
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Размер на опаковката	1
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Морска класификация	вж. сертификата
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	24 Nm
Тегло на продукта	103 g
Брой изводи	3
Брой на захранващите проводници	1
Пневматична връзка 1	Външна резба 3/8 NPT
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 3/8"
Температура на околната среда по Фаренхайт	14 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал уплътнение на шлаух	NBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема