

Обратен клапан H-QSM-3/16-U

Номер на част: 190842

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция
Пневматична връзка 1	QS-3/16
Пневматична връзка 2	QS-5/16
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	189 l/min
Работно налягане	-1 бар...10 бар
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Материал на тялото	Алуминий
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Мин. диференциално налягане отваряне	0.1 бар
Мин. диференциално налягане затваряне	0.2 бар
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	10 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS