


Вакуум-филтър ESF-4B

Номер на част: 191204

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Финост на филтрация	10 µm
Работно налягане	-0.95 бар...4 бар
Дебит при ниско налягане = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	270 l/min
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	19 g
Начин на закрепване	с външна резба чрез връзка за вакуум
Пневматична връзка	M6
Връзка за вакуум	M6
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	PVF
Материал на тялото	Алуминий Месинг, никелиран