

Светещо уплътнение MF-LD-12-24DC

Номер на част: 19143

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Тегло на продукта	1.6 g
Електрическо присъединяване	Форма В четириъгълна форма MSF
Диапазон на работното напрежение DC	12 V...24 V
Свързване на защитния проводник	налична
Номинална мощност светещо уплътнение	0.05 С
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	TPE-U(PU)
Цвят	прозрачен