


Направляващ модул FEN-12/16- -GF

Номер на част: 19168

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12/16
Ход	1 mm...200 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Направляваща плъзгаща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Придвижваща сила	15 Б
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	12 g
Основно тегло при 0 mm ход	490 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	12 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	40 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.9 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	високолегирана стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана