


Резервоар за сгъстен въздух VZS-20-B

Номер на част: 192161

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Обем	20 l
Монтажно положение	Кондензотделител надолу
Съответства на стандарта	EN 286-1
Работно налягане	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 бар...16 бар -13.775 psi...232 psi
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--] Азот
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...100 °C
Температура на околната среда	-10 °C...100 °C
Макс. въртящ момент на затягане присъединителна резба	130 Nm
Макс. въртящ момент на затягане кондензотделител	27 Nm
Тегло на продукта	9000 g
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за източване на кондензат	G3/8
Пневматична връзка	G1
Материал на резервоара за сгъстен въздух	Стомана с прахово покритие