


Пневмоподготвяща единица LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A

Номер на част: 192457

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 µm
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Разпределител Филтър-регулатор с манометър Обезопасителен разпределител
Макс. количество кондензат	43 cm ³
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.3 MPa...1.2 MPa 3 бар...12 бар 43.5 psi...174 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 бар...12 бар 36.25 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3000 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	3300 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/2
Пневматична връзка 2	G1/2
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане

Характеристика	Стойност
Материал чаша	РС