

# Елемент за подготовка на въздух FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA-A

Специф. Номер: 192483



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

състои се от филтър-регулатор, разклонителен модул и омаслител.  
С автоматичен кондензоотделител и метален защитен кожух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За  
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Свързващ модул Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	43 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	5,000 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:-] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	3,700 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC