


# Микрофилтър LFMA-D-MIDI-A

Номер на част: 192567

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Серия                                | D                                                                |
| Размер                               | Midi                                                             |
| Конструктивна структура              | Фиброфилтър                                                      |
| Финост на филтрация                  | 0.01 Em                                                          |
| Кондензотделител                     | напълно автоматичен                                              |
| Работно налягане                     | 2 бар...12 бар                                                   |
| Работен флуид                        | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Инертни газове |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Инертни газове |
| Ефективност на филтъра               | 99.9999 %                                                        |
| Защита на обвивката                  | Предпазна метална чаша                                           |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                                  |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                |
| Температура на флуида                | 1.5 °C...60 °C                                                   |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C                                                   |
| Съдържание на остатъчно масло        | 0.01 mg/m3                                                       |
| Начин на закрепване                  | по избор:<br>Вграждане проводник<br>с принадлежности             |
| Монтажно положение                   | вертикално +/- 5°                                                |
| Пневматична връзка 1                 | Присъединителна плоча                                            |
| Пневматична връзка 2                 | Присъединителна плоча                                            |
| Материал на тялото                   | Цинкова отливка под налягане                                     |
| Материал на филтъра                  | Боросиликатни влакна                                             |
| Материал чаша                        | PC                                                               |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                              |