


Пневмоподготвяща единица FRC-3/4-D-7-O-MAXI

Номер на част: 192638

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Филтър-регулатор без манометър Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество кондензат	80 cm ³
Финост на филтрация	40 Em
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Индикатор за налягане	G1/4 подготвена
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.04 MPa 0.4 бар 5.8 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	8500 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	2390 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал чаша	PC