

Пневмоподготвяща единица FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A

Номер на част: 192663

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Филтър-регулатор без манометър Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество кондензат	43 cm ³
Финост на филтрация	5 Em
Защита на обвивката	Предпазна метална чаша
Индикатор за налягане	G1/4 подготвена
Работно налягане	0.2 MPa...1.2 MPa 2 бар...12 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.02 MPa 0.2 бар 2.9 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1300 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1440 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане

Характеристика	Стойност
Материал чаша	РС