

Куплунг MSSD-EB-S-M14

Номер на част: 192745

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	10
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	17 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг Форма C
Диаметър на кабела	4 mm...6 mm
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен