

Куплунг MSSD-C-S-M16

Номер на част: 192748

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	10
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	38 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг Форма А
Диаметър на кабела	5.5 mm...8 mm
Номинално сечение на проводника	0.5 mm ² ...1 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен